

メーカー	製品名	製品番号 (型番)	接合面形状	接合面径φ	対応パウチホルダー	備考No.
アルケア	セルケア1・TD	18701~18705, 19421	円形	60mm	PH65	
	セルケア1・TDc	18711~18716	円形	60mm	PH65	5
	セルケア1・C	18691	円形	60mm	PH65	
	ユーケア・TD	17441, 17451, 17461~17467	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
	イレファイン・TDフラット	20201~20203	円形	68mm	PH75/(PH65)	1
コロプラスト	センシュラ ミオ1	10471, 10481, 10485, 10486, 10885	楕円形	80mm×68mm	PH88/(PH75)	1
	センシュラ ミオ1	10472, 10474, 10476, 10479, 10482, 10483, 10484, 10487, 10871, 10872, 10873, 10874	楕円形	70mm×60mm	PH75/(PH65)	1
	センシュラ ミオ1 コンケープ (フリーカット 10mm×60mm)	18341	円形	83mm	PH88	
	センシュラ ミオ1 コンケープ	18321, 18323, 18324, 18342, 18343, 18344, 18405	円形	74mm	PH75	
	アシュラ コンフォート ワイド EC/EC・C	15860, 15864, 15865, 15866, 15870, 15874, 15875, 15876	楕円形	82mm×76mm	PH88/(PH75)	
	アシュラ コンフォート EC/EC・C	13860, 13864, 13865, 13866, 13870, 13874, 13875, 13876	楕円形	82mm×76mm	PH88/(PH75)	
ダンサク	ノバ1 フォールドアップ プレカット	823-125, 30, 35, 40, 824-125, 30, 35, 40, 45)	円形	74mm	PH75	
	ノバ1 フォールドアップ フリーカット	823-15, 824-15	円形	74mm	PH75	
	ノバ1 ミニ フォールドアップ フリーカット	825-15, 826-15	円形	74mm	PH75	
	ノバ1 フォールドアップX3 プレカット	861-125, 30, 35, 862-125, 30, 35, 40, 45)	円形	48mm	PH50/(PH65)	2
	ノバ1 フォールドアップX3 フリーカット	861-15, 862-15	円形	85mm	PH85	
	ノバ1 フォールドアップX5	881-125, 30, 35, 882-125, 30, 35, 40, 45)	円形	48mm	PH50/(PH65)	2
	ノバ1 フォールドアップ コンボックス	841-120, 25, 30, 35, 842-120, 25, 30, 35)	円形	48mm	PH50/(PH65)	2
	ノバ1 マキシフォルドアップ ソロ マキシドレーナブル	816-15, 324-10	円形	100mm	未対応	
	ノバイフ1 TRE (トレイ) ****	30**-(**)	楕円形	84mm×70mm	未対応 (PH88)	6
	ノバイフ1フィット	981-124, 25, 30, 34, 35, 982-124, 25, 30, 34, 35)	円形	76mm	PH88/(PH75)	5
ノバイフ1フィットマキシ	983-125, 30, 35, 40, 45, 984-125, 30, 35, 40, 45)	円形	76mm	PH88/(PH75)	5	
ホリスター	モデルマフレックス SF ロックンロール (お好みカット)	28300, 28400	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
	モデルマフレックス SF ロックンロール (フレカット)	28325, 28330, 28335, 28340, 28425, 28430, 28435, 28440,	円形	58mm	PH65	
	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (お好みカット)	28100	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (フレカット)	28125, 28130, 28135	円形	58mm	PH65	
	モデルマフレックス SF ロックンロール オーバル	28401, 28301	楕円形	88mm×80mm	PH88	
	モデルマフレックス SF クローズ/肌 (お好みカット)	22500, 22100	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
	モデルマフレックス SF クローズ/肌 (フレカット)	22125, 22130, 22135, 22140	円形	58mm	PH65	
	モデルマフレックス FW ロックンロール/肌 (お好みカット)	58300, 58400	円形	79mm	PH75/(PH88)	3
	モデルマフレックス FW ロックンロール/肌 (フレカット)	58320, 58325, 58330, 58335, 58340, 58420, 58425, 58430, 58435, 58440	円形	55mm	PH65	
	モデルマフレックス FT ロックンロール (お好みカット)	26700	円形	79mm	PH75/(PH88)	3
	モデルマフレックス FT ロックンロール (フレカット)	26720, 26725, 26730, 26735, 26740	円形	55mm	PH65	
やわびた FT 素肌 (お好みカット)	8574, 8578, 8678	円形	74mm	PH75	5	
コンパテック	エスティムインピジクローズドレインパウチ 中長期 透明/肌色 プレカット	421020~421029	円形	72mm	PH75 (備考参照)	4
	エスティムインピジクローズドレインパウチ 中長期 透明/肌色 フリーカット	416975, 416976	円形	90mm	未対応	
ビー・ブラウ	フレキシマ ロールアップ 肌色 プレカット	42725G, 42730G, 42735G, 42740G	円形	74mm	PH75	
	フレキシマ アクティブ ロールアップ Midi 透明/肌色 プレカット	4620125G, 4620130G, 4620135G, 4620140G, 4621125G, 4621130G, 4621135G, 4621140G	円形	62mm	PH65	
	フレキシマ アクティブ ロールアップ Maxi 透明/肌色 フリーカット	4620380G, 4621380G	円形	75mm	PH75	
イーキン	イーキンパウチ フラットドレナブル スタンダード 肌色 窓付 プレカット	839337, 839338, 839340, 839342, 839344	円形	70mm	PH75	
Marlen Mfg. ソルブ (株)	スーパーフラットレギュラー ドレーナジバッグ カットフィット フラット	53675	円形	78mm	PH88/PH75	1, 3
	ウルトラマックス ドレーナジバッグ カットフィット フラット	52400F, 53400F	円形	75mm	PH75	5
	ウルトラマックス ドレーナジバッグ プレカット フラット	52412F~52455F, 53412F~53455F	円形	78mm	PH88/PH75	1, 3, 5

備考No.	備考
1	“PH前/(PH後)”の二種類のホルダーの表記に関し、通常(ストーマ周辺腹部の形状が比較的平坦の方)は“PH前”のホルダーのご使用をお勧めしますが、周辺部が大きく凸状(ヘルニア気味)の方は、後者の“PH後”でもご使用可能です。ただし周辺腹部の形状によってきつめの装着となります。
2	このタイプは、PH50使用により、安定した装着が実感できますが、ホルダーは中心径が50mmと小さいため、若干パウチの排出口をホルダー穴に通しにくい事を予めご了承下さい。面板の大ききからPH65でも安定した装着が可能です。
3	ストーマ周辺腹部が平坦な方はPH85でも対応可能ですが、面板とパウチホルダーとの間に隙間が空いてしまいます。
4	本製品は、面板径と接合面径が等しいので、面板を押さえるのではなく、面板周囲の保護ソールを押さえることになり、効果は限定的です。
5	本製品は、面板固定用ベルト留め具が付属していますが、留め具素材が柔らかいためホルダー装着可能です。
6	本製品は、PH88で面板の横方向はわずかに押さえることが可能ですが、効果は限定的ですのであまりお勧めしません。