

最終update : 2023年2月1日

メーカー	製品名	製品番号 (型番)	接合面形状	接合面径 φ	対応パウチホルダー	備考No.
アルケア	セルケア1・TD	18701~18705, 19421	円形	60mm	PH65	
	セルケア1・TDc	18711~18716	円形	60mm	PH65	5
	セルケア1・C	18691	円形	60mm	PH65	
	ユーケア・TD	174** [***=41, 51, 61~67]	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
	イレファイン・TDフラット	20201~20203	円形	68mm	PH75/(PH65)	5
コロプラスト	センシュラ ミオ1 (フリーカット)	10471, 10481, 10485, 10486, 10885	楕円形	80mm×68mm	PH88/(PH75)	1, 6
	センシュラ ミオ1 (フレカット)	104** [***=72, 74, 76, 79, 82, 83, 84, 87] 10871~10874	楕円形	70mm×60mm	PH75/(PH65)	1
	センシュラ ミオ 1 コンケープ (フリーカット10mm×60mm)	18341	円形	83mm	PH88	3
	センシュラ ミオ 1 コンケープ	183** [***=21, 23, 24, 42, 43, 44], 18405	円形	74mm	PH75	
	センシュラ1 (フリーカット)	19002, 15521, 15531	楕円形	83mm×73mm	PH88	3, 6
	センシュラ1 (フレカット)	155** [***=22, 23, 24, 32, 33, 34, 52, 53, 54, 55]	楕円形	83mm×73mm	PH88	3, 6
	アシュラ コンフォート ワイド EC/EC・C	158** [***=60, 64, 65, 66, 70, 74, 75, 76]	楕円形	82mm×76mm	PH88/(PH75)	
	アシュラ コンフォート EC/EC・C	138** [***=60, 64, 65, 66, 70, 74, 75, 76]	楕円形	82mm×76mm	PH88/(PH75)	
ダンザック	ノバ1 フォールドアップ フレカット	823-(25, 30, 35, 40), 824-(25, 30, 35, 40, 45)	円形	74mm	PH75	
	ノバ1 フォールドアップ フリーカット	823-15, 824-15	円形	74mm	PH75	
	ノバ1 ミニ フォールドアップ フリーカット	825-15, 826-15	円形	74mm	PH75	
	ノバ1 フォールドアップX3 フレカット	861-(25, 30, 35), 862-(25, 30, 35, 40, 45)	円形	48mm	PH50/(PH65)	2
	ノバ1 フォールドアップX3 フリーカット	861-15, 862-15	円形	85mm	PH85	
	ノバ1 フォールドアップX5	881-(25, 30, 35), 882-(25, 30, 35, 40, 45)	円形	48mm	PH50/(PH65)	2
	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	841-(20, 25, 30, 35), 842-(20, 25, 30, 35)	円形	48mm	PH50/(PH65)	2
	ノバ1 マキシフォールドアップ ソロ マキシドレーナブル	816-15, 324-10	円形	100mm	未対応	
	ノバライフ1 TRE (トレイ) ****	30*** (**)	楕円形	84mm×70mm	未対応 (PH88)	6
	ノバライフ1フィット	981-(24, 25, 30, 34, 35), 982-(24, 25, 30, 34, 35)	円形	76mm	PH88/(PH75)	5
ノバライフ1フィットマキシ	983-(25, 30, 35, 40, 45), 984-(25, 30, 35, 40, 45)	円形	76mm	PH88/(PH75)	5	
ホリスター	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール フレカット (ウルトラクリア&肌色)	53425~53440, 54325~54335	円形	53mm	PH65	
	モデルマフレックス セラプラス ロックンロール お好みカット (ウルトラクリア&肌色)	53400&54300	円形	78mm	PH88/(PH75)	1
	モデルマフレックス SF ロックンロール (お好みカット)	28300, 28400	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
	モデルマフレックス SF ロックンロール (フレカット)	283** [***=25, 30, 35, 40] 284** [***=25, 30, 35, 40]	円形	58mm	PH65	
	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (お好みカット)	28100	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
	モデルマフレックス SF ロックンロール ミニ肌 (フレカット)	281** [***=25, 30, 35]	円形	58mm	PH65	
	モデルマフレックス SF ロックンロール オー バル	28401, 28301	楕円形	88mm×80mm	PH88	
	モデルマフレックス SF クローズ/肌 (お好みカット)	22500, 22100	円形	70mm	PH75/(PH65)	1
	モデルマフレックス SF クローズ/肌 (フレカット)	221** [***=25, 30, 35, 40]	円形	58mm	PH65	
	モデルマフレックス FW ロックンロール/肌 (お好みカット)	58300, 58400	円形	79mm	PH75/(PH88)	3
	モデルマフレックス FW ロックンロール/肌 (フレカット)	583** [***=20, 25, 30, 35, 40] 584** [***=20, 25, 30, 35, 40]	円形	55mm	PH65	

	モデルマフレックス FT ロックンロール (お好みカット)	26700	円形	79mm	PH75/(PH88)	3
	モデルマフレックス FT ロックンロール (フレカット)	267** [***=20, 25, 30, 35, 40]	円形	55mm	PH65	
	やわびた FT 素肌 (お好みカット)	8574, 8578, 8678	円形	74mm	PH75	5
コンパクト	エスティームインビジクローズドレインパウチ 中長期 透明/肌色 フレカット	421020~421029	円形	72mm	PH75 (備考参照)	4
	エスティームインビジクローズドレインパウチ 中長期 透明/肌色 フリーカット	416975, 416976	円形	90mm	未対応	
	エスティーム クローズパウチ & コンパクト	4167**[***=00, 01, 03, 04, 06, 07, 12, 13], 421816	菱形	90mm x 82mm	PH88	6
	エスティーム ドレインパウチ	4167** [***=17, 23, 27, 35]	菱形	90mm x 82mm	PH88	6
	エスティームインビジクローズドレインパウチ	4167** [***=18, 19, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 37]	菱形	90mm x 82mm	PH88	6
	エスティーム モルダブル M	4135** [***=15, 21, 18]	楕円形	90mm x 80mm	PH88	
	エスティーム モルダブル L	4135** [***=16, 19, 22]	楕円形	90mm x 80mm	PH88	
	エスティーム モルダブル XL	4135** [***=17, 23]	楕円形	90mm x 80mm	PH88	
ビー・ブラウン	フレキシマ ロールアップ 肌色 フレカット	427**G [***=25, 30, 35, 40]	円形	74mm	PH75	
	フレキシマ アクティブ ロールアップ Midi 透明/肌色 フレカット	46201**G [***=25, 30, 35, 40]	円形	62mm	PH65	
	フレキシマ アクティブ ロールアップ Maxi 透明/肌色 フリーカット	4620380G, 4621380G	円形	75mm	PH75	
イーキン	イーキンパウチ フラット ドレナブル スタンダード 肌色 窓付 (フレカット)	8393** [***=37, 38, 40, 42, 44]	円形	70mm	PH75	
	イーキンパウチ フラット ウロ (フレカット)	8396** [***=04, 05, 07, 09, 11]	円形	70mm	PH75	
	イーキン ドット ドレナブル フラット ワイド (フリーカット 15-70mm)	840303*	円形	94mm	未対応	
	イーキン ドット ドレナブル フラット (フリーカット 15-55mm)	840301*	円形	74mm	PH75	
	イーキン ドット ドレナブル フラット (フレカット)	8403** [***=4, 6, 8, 10, 12]	円形	74mm	PH75	
	イーキン ドット ドレナブル フラット イレオコンベックス (フレカット)	84100*NF [*=2, 4, 5, 6, 8]	円形	70mm	PH75	
	イーキン ドット ドレナブル コンベックス マキシ	840203, 840203NF	円形	98mm	未対応	
	イーキン ドット ドレナブル コンベックス 標準	84020* [*=1, 1NF, 4, 6, 8, 10, 12]	円形	75mm	PH75	5
Marlen Mfg. ソルブ (株)	スーパーフラットレギュラー ドレナージバッグ カットフィット フラット	53675	円形	78mm	PH88/PH75	1, 3
	ウルトラマックス ドレナージバッグ カットフィット フラット	52400F, 53400F	円形	75mm	PH75	5
	ウルトラマックス ドレナージバッグ フレカット フラット	52412F~52455F, 53412F~53455F	円形	78mm	PH88/PH75	1, 3, 5
	ウルトラマックス ドレナージバッグ シャロウコンベックス浅型凸面 フィルター付き	52519F~52544F, 52500F	円形	75mm	PH75	5
	ウルトラマックス ドレナージバッグ シャロウコンベックス浅型凸面 フィルターなし	52519~52544, 52500	円形	75mm	PH75	5

備考No.	備考
1	"PH前/(PH後)"の二種類のホルダーの表記に関し、通常(ストーマ周辺腹部の形状が比較的に平坦の方)は"PH前"のホルダーのご使用をお勧めしますが、周辺部が大きく凸状(ヘルニア気味)の方は、後者の"PH後"でもご使用可能です。ただし周辺腹部の形状によってきつめの装着となります。
2	このタイプは、PH50使用により、安定した装着が実感できますが、ホルダーは中心穴が50mmと小さいため、若干パウチの排出口をホルダー穴に通しにくい事を予めご了承下さい。面板の大きさからPH65でも安定した装着が可能です。
3	ストーマ周辺腹部が平坦な方はPH88でも対応可能ですが、面板とパウチホルダーとの間に隙間が空いてしまいます。
4	本製品は、面板径と接合径が等しいので、 <u>面板を押さえるのではなく、面板周囲の保護シールを押さえることになり、効果は限定的です。</u>
5	本製品は、面板サポート用留め具が付属していますが、留め具素材が柔らかいためホルダー装着可能です。しかしながら留め具の厚みの分、きつめになる場合があります。
6	本製品は、PH88で面板の横方向はわずかに押さえることが可能ですが、効果は限定的ですのであまりお勧めしません。